


# Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSR-25-180-P

Ürün numarası: 11911

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Sönümlenme açısı	1.8 drc
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc...180 drc
Dönüş açısı	0 drc...180 drc
Sönümlenme	Esnek sönümlenme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Döner kanat
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	1.5 bar...8 bar
Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	5 Nm
Ürün ağırlığı	500 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı	M5
Tahrik mili malzemesi	Çelik nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR