



Pilot valf
MDH-3/2-24VDC/42VAC
Ürün numarası: 119603

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Yapı genişliği	30 mm
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	50 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	ISO 15218'e göre bağlantı plakası boyutu 30 mm
Çalışma gerilimi	24V DC 42V AC
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Tasarım	Plaka yuvası
Geri alma türü	mekanik yay
Koruma türü	IP65
Nominal genişlik	1.3 mm
Izgara ölçüsü	42 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısıtlamaz
Standart dayalı	ISO 15218
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	ISO 15218
Manuel kumanda	basmalı
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilemez
Örtüşme	negatif kapsama
Kapama anahtarlama süresi	9 ms
Açma anahtarlama süresi	11 ms
Devreye girme süresi	100%
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, başlatma gücü 14,0 VA, tutma gücü 10,0 VA 42 V AC: 60 Hz, toplama gücü 12,0 VA, tutma gücü 7,0 VA
İzin verilen frekans dalgalanmaları	+/- 10%
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava

Özellik	Değer
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-15 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-15 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	140 g
Elektrik bağlantısı	A formu DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü	bağlantı plakasında geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı plakası
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı plakası
Pnömatik bağlantı 3	toplanmadı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM