


Perde Geiř Rakoru (Nipel Baęlantılı) SCN-PK-4

Ürün numarası: 11973

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	2.8 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mümkün (dięer iřletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Pnömatik baęlantı 1	dıř apı Ø 6 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum
Somun malzemesi	elik, galvanize