


Motor flanşı
EAMF-A-38D-70A
Ürün numarası: 1202337

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	233 g
Arayüz kodu motor ln	70A
Kaplin yuvası arayüz kodu	38D
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu