

**Susturucu**  
**AMTE-M-H-M5**  
Ürün numarası: 1206621

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                               | Değer                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                                       |
| Hazne boyutu                          | 20                                                                 |
| Çalışma basıncı                       | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                    |
| Atmosfere karşı akış                  | 91 l/dak                                                           |
| Patlamaya karşı koruma                | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün                                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 1 - korozyona düşük maruziyet                                      |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Ses basınç seviyesi                   | 71 dB(A)                                                           |
| Ortam sıcaklığı                       | -40 °C...80 °C                                                     |
| Ürün ağırlığı                         | 1.1 g                                                              |
| Pnömatik bağlantı                     | M5                                                                 |
| Darbe emici elemanı malzemesi         | Bronz                                                              |
| Vida dişli muylu malzemesi            | Pirinç                                                             |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                                        |