

Susturucu AMTE-M-H-G18

Ürün numarası: 1206622

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Hazne boyutu | 20 |
| Çalışma basıncı | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Atmosfere karşı akış | 615 l/dak |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ses basınç seviyesi | 92 dB(A) |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C...80 °C |
| Ürün ağırlığı | 5 g |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Darbe emici elemanı malzemesi | Bronz |
| Vida dişli muylu malzemesi | Pirinç |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |