

Susturucu
AMTE-M-H-G38
Ürün numarası: 1206624

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Atmosfere karşı akış	1545 l/dak
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	92 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	17 g
Pnömatik bağlantı	G3/8
Darbe emici elemanı malzemesi	Bronz
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu