

Susturucu
AMTE-M-LH-U10
Ürün numarası: 1206994

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	20
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Atmosfere karşı akış	260 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ses basınç seviyesi	71 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	1.7 g
Pnömatik bağlantı	10-32 UNF-2A
Darbe emici elemanı malzemesi	Bronz
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu