

Hortum PU-13-SW

Ürün numarası: 12133

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	17.6 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	83 mm
İç çap	13 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C...60 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.133 kg/m
Pnömatik bağlantı	rakor somunlu iç çapı Ø 13 mm olan geçmeli nipel için
Renk	siyah
Shore sertliği	A 86 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)