

# Hortum PU-9-SW

Ürün numarası: 12134

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	11.6 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	76 mm
İç çap	9 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C...60 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.056 kg/m
Pnömatik bağlantı	rakor somunlu iç çapı Ø 9 mm olan tırnaklı nipel için
Renk	siyah
Shore sertliği	A 91 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)