

# T-Hortum Baęlantı Elemanı TCN-M5-PK-3

Ürün numarası: 12259

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Deęer  |
|---|--|
| Nominal genişlik                        | 2 mm   |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası                           |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar...10 bar                             |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Ortam sıcaklığı                         | 0 °C...60 °C                                   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek diş M5                                   |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için               |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                    |
| Gövde malzemesi                         | Çelik<br>Çinko pres döküm                      |