

**Kaplin**  
**EAMC-30-35-8-10**  
Ürün numarası: 123050

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	8 mm
Tutucu çapı 2	10 mm
Boyut	30
Nominal uzunluk	35 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	6.1 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	8.2 Nm
Ürün ağırlığı	45 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu