

Bobin MSN1W-230AC-OD

Ürün numarası: 123062

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------------|--|
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Min. çekme süresi | 10 ms |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Güç faktörü cos {phi} | 0.7 |
| Bobin karakteristik değerleri | 230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 7,5 VA, tutma gücü 5,0 VA 230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5,0 VA, tutma gücü 3,7 VA |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- 10% |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB düşük gerilim yönergesine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | DNV-TAA000032X |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-C1-L |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...50 °C |
| Koruma türü | IP65 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 80 g |
| Elektrik bağlantısı | 3 kutuplu A formu DIN EN 175301-803'e göre |
| Montaj türü | sıkıştırılmış tutma klipsi ile aksesuarlarla |
| Gövde malzemesi | PA |
| Fiş kontakları malzemesi | Çelik |
| Sargı malzemesi | Bakır |