


Baęlantı Plakası|Taban Plakası VABS-C8-12XB-QX-D

Ürün numarası: 1236029

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|-----------------------------|
| Yapı genişlięi | 24 mm |
| Maks. valf yeri sayısı | 1 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 0 - korozyona maruziyet yok |
| LABS uygunluęu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Valf montajı için maksimum sıkma torku | 0.48 Nm...0.72 Nm |
| Duvara montaj maks. sıkma torku | 1.3 Nm |
| Ürün aęırlıęı | 30 g |
| Kontrol havası baęlantısı 12/14 | kartuş için hazırlanmış |
| Pnömatik baęlantı 1 | kartuş için hazırlanmış |
| Pnömatik baęlantı 3 | kartuş için hazırlanmış |
| Pnömatik baęlantı 5 | kartuş için hazırlanmış |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı rayı malzemesi | PA takviyeli |