

**Kaplin**  
**EAMC-30-35-6-11**  
Ürün numarası: 123843

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik              | Değer                 |
|----------------------|-----------------------|
| Tutucu çapı 1        | 6 mm                  |
| Tutucu çapı 2        | 11 mm                 |
| Boyut                | 30                    |
| Nominal uzunluk      | 35 mm                 |
| Montaj konumu        | herhangi bir          |
| Maks. devir          | 8000 1/dak            |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L        |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C        |
| Bağıl nem            | %0 - 95               |
| Ortam sıcaklığı      | -25 °C...60 °C        |
| Kütle atalet momenti | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılır tork   | 7.5 Nm                |
| Ürün ağırlığı        | 45 g                  |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu           |