

Kaplin
EAMC-40-66-15-19
Ürün numarası: 123844

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|------------------------|
| Tutucu çapı 1 | 15 mm |
| Tutucu çapı 2 | 19 mm |
| Boyut | 40 |
| Nominal uzunluk | 66 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 6500 1/dak |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 42.3 kgmm ² |
| Aktarılabılır tork | 21 Nm |
| Ürün ağırlığı | 139 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |