

Çabuk Bağlantı Rakoru QSM-M3-5/32-I-U-M

Ürün numarası: 130592

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Nominal genişlik	0.059 in
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	0.354 ft-lbf
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 55
Ürün ağırlığı	0.078 oz
Montaj türü	Alyan anahtarı SW1,5
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş M3
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik