

# Hortum Birleřtirme Elemanı

## QS-12-8

Ürün numarası: 130608

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	6.2 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	16 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik