

# Geçmeli burç QSH-4-100

Ürün numarası: 130723

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	2.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	100
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	0.5 g
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 4 mm
Pnömatik bağlantı 2	Geçmeli burç çapı 4 mm
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT