

## L-Dirsek Baęlantı QSL-10H-50

Ürün numarası: 130748

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                 | Deęer                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                            |
| Nominal genişlik                        | 5.7 mm                                                              |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                        |
| Tasarım                                 | L şekli<br>İtme-çekme prensibi                                      |
| Hazne boyutu                            | 50                                                                  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Sıcaklığa baęlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                    |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yaęlı işletim mümkün                                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                       |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temiz oda sınıfı                        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                                        |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C                                                      |
| Ürün ağırlığı                           | 9.6 g                                                               |
| Pnömatik baęlantı 1                     | Geçmeli burç çapı 10 mm                                             |
| Pnömatik baęlantı 2                     | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için                                   |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi                                                                |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                         |
| Gövde malzemesi                         | PBT                                                                 |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM                                                                 |
| Hortum contası malzemesi                | NBR                                                                 |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |