

Perde geiř rakoru QSMS-4-100

Ürün numarası: 130780

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Nominal genişlik	2.2 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	100
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklığa baėlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaėlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluėu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıėı	-10 °C...80 °C
Ürün aėırlıėı	6 g
Pnömatik baėlantı 1	dıř apı Ø 4 mm olan hortum için
Pnömatik baėlantı 2	dıř apı Ø 4 mm olan hortum için
Gevřetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksallı
Gevřetme halkası malzemesi	POM
Somun malzemesi	Nikel kaplı pirin
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepesi segmenti malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik