

Kartuş QSPLLK18-8

Ürün numarası: 130848

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 5.2 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | O-ring |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | L şeklinde, uzun İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 8.1 g |
| Montaj türü | Sabitleme pimi |
| Pnömatik bağlantı 1 | Kartuş 18 mm |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PA takviyeli |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |