

Körüklü tutucu DHEB-10-E-D-S-P

Ürün numarası: 1320777

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Boyut | 10 |
| Körük stroku | 4 mm |
| Tutulacak min. çap | 10.5 mm |
| Maks. tutulacak çap | 14 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | tek etkili kapalı |
| Tutucu işlevi | Uyarlanabilir |
| Tasarım | Kasılma membranı zorunlu hareket dizesi |
| Kılavuz | Temel kılavuz |
| Konum algılama | Yok |
| Çalışma basıncı | 5 bar...8 bar |
| Geri ayarlama sıfırla | 1 bar |
| Maks. çalışma frekansı tutucusu | 4 Hz |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi | 20 ms |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi | 40 ms |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| körük için ortalama değiştirme aralığı | 1 Mio çvr |
| Taşıma kapasitesi kılavuz değer | 0.1 kg |
| Ürün ağırlığı | 16 g |
| Montaj türü | Erkek diş ile kilit somunu ile isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı | M3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Körük malzemesi | VMQ (silikon) |

| Özellik | Değer |
|-----------------|------------------------|
| Gövde malzemesi | Alüminyum eloksallı |