

Körüklü tutucu DHEB-14-E-D-E-P

Ürün numarası: 1320790

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	14
Körük stroku	7 mm
Tutulacak min. çap	15 mm
Maks. tutulacak çap	19,5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu işlevi	Uyarlanabilir
Tasarım	Kasılma membranı zorunlu hareket dizesi
Kılavuz	Temel kılavuz
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	5 bar...8 bar
Geri ayarlama sıfırla	1 bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	4 Hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	40 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
körük için ortalama değiştirme aralığı	0.5 Mio çvr
Taşıma kapasitesi kılavuz değer	0.15 kg
Ürün ağırlığı	17 g
Montaj türü	Erkek dış ile kilit somunu ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	EPDM
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı

