

Körüklü tutucu DHEB-8-E-U-S-P

Ürün numarası: 1320820

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8
Körük stroku	3.5 mm
Tutulacak min. çap	8 mm
Maks. tutulacak çap	11 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu işlevi	Uyarlanabilir
Tasarım	Kasılma membranı zorunlu hareket dizesi
Kılavuz	Temel kılavuz
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	5 bar...8 bar
Geri ayarlama sıfırla	1 bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	4 Hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	10 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	30 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
körük için ortalama değiştirme aralığı	1 Mio çvr
Taşıma kapasitesi kılavuz değer	0.08 kg
Ürün ağırlığı	16 g
Montaj türü	Erkek diş ile kilit somunu ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	VMQ (silikon)

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı