

# Kartuş QSPK18-3/8-U

Ürün numarası: 132174

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                          |
| Nominal genişlik                        | 6.7 mm                                                            |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                      |
| Tasarım                                 | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi                                  |
| Hazne boyutu                            | 10                                                                |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Denizcilik sınıflandırması              | bkz. sertifika                                                    |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                    |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                     |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Ortam sıcaklığı                         | -5 °C...60 °C                                                     |
| Ürün ağırlığı                           | 8.2 g                                                             |
| Montaj türü                             | Sabitleme pimi                                                    |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Kartuş 18 mm                                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 3/8" olan hortum için                                  |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit              | 23 °F...140 °F                                                    |
| Gevşetme halkası rengi                  | gri                                                               |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                       |
| Gövde malzemesi                         | PA takviyeli                                                      |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM                                                               |
| Hortum contası malzemesi                | NBR                                                               |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                   |