


# Eksenel Kit EAMM-A-D40-55A-S1

Ürün numarası: 1322182

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	50.7 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	350 g
Aktüatör arayüz kodu	D40
Arayüz kodu motor In	55A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu