

Hassas akış kontrol Valfi GRPO-160-PK-4

Ürün numarası: 13230

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	PK-4
Pnömatik bağlantı 2	PK-4
Çalıştırma türü	manuel
Ayar elemanı	Ölçekli döner düğme
Montaj türü	Ön panel montajı
Kısma yönünde standart anma debisi	75.8 l/dak
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Montaj konumu	herhangi bir
2'den 1'e çalışma basıncı	0 bar...0.5 bar
0,1-> 0 MPa (1-> 0 bar, 14,5-> 0 psi) kısma yönünde standart anma debisi	38 l/dak
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	129 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [5:4:3] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	48 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR PVC
Tutma braket malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
PK bağlantıları malzemesi	Dövme alüminyum alaşım Pirinç
Vida malzemesi	Çelik