

Kartuş QSPLLKG20-10

Ürün numarası: 132864

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	6 mm
Vida dişli muyluda conta türü	O-ring
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L şeklinde, uzun İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	15 g
Montaj türü	Sabitleme pimi
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 20 mm
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik