

L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10

Ürün numarası: 133065

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 4.8 mm |
| Tasarım | L şeklinde, uzunlamasına ek soket bağlantısı İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.95 bar...10 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 11 g |
| Montaj türü | Dış altıgen SW14 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış R1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PP |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |