

Perde geiř rakoru NPQP-H-Q10-E-FD

Ürün numarası: 133103

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	7.1 mm
Tasarım	Bölme İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Geliřmiř yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	24.4 g
Pnömatik bağlantı 1	dıř apı Ø 10 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dıř apı Ø 10 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PP
Somun malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik
Hortum kelepesi segmenti malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik