

# L-Dirsek Bağlantı NPQP-L-Q10-E-FD-P10

Ürün numarası: 133108

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	8.3 mm
Tasarım	L şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	14 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PP
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik