

# Körleme

## NPQP-P-S12-FD-P10

Ürün numarası: 133132

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Boyut                                 | Standart                                       |
| Tasarım                               | Kör tapa<br>İtme-çekme prensibi                |
| Hazne boyutu                          | 10   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı       | -0.95 bar...10 bar                             |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün                           |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet          |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364 Zone III                             |
| Gıdaya uygunluk                       | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi           |
| Ortam sıcaklığı                       | -20 °C...60 °C                                 |
| Ürün ağırlığı                         | 2.5 g  |
| Pnömatik bağlantı 1                   | Geçmeli burç çapı 12 mm                        |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                    |
| Gövde malzemesi                       | PP   |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi   | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                |