

Bağlama kovani
EAMH-50-8-C13.6-P
Ürün numarası: 1354094

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	50
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.35 kgmm ²
Ürün ağırlığı	16 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu