

# Baęlama kovanı EAMH-60-6.35-C18.1-P

Ürün numarası: 1354096

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	60
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıęı	-25 °C...60 °C
Baęıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	1.56 kgmm <sup>2</sup>
Ürün aęırlıęı	43 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu