

Bağlama kovani EAMH-60-9-C18.1-P

Ürün numarası: 1354098

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	60
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	1.5 kgmm ²
Ürün ağırlığı	39 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu