


**Arka dayanak**  
**EAMG-U1-110**  
Ürün numarası: 1354284

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik              | Değer          |
|----------------------|----------------|
| Boyut                | 110            |
| Montaj konumu        | herhangi bir   |
| Maks. devir          | 5000 1/dak     |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem            | %0 - 95        |
| Ortam sıcaklığı      | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı        | 169 g          |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu    |