

# Çatal mafsal CRSG-M12X1,25

Ürün numarası: 13570

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M12x1,25
Montaj konumu	herhangi bir
Standarda dayalı	DIN 71752 ISO 8140
Dişli bağlantı	Dişi diş M12x1,25
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	1.5 kN
Ürün ağırlığı	162.8 g
Çatal mafsal malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Cıvata malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Sigorta malzemesi	yüksek alaşımlı çelik