

Baęlantı Rayı|terminal řerit
VABM-C8-12E-G14-20-M1-L
Ürün numarası: 1361875

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
İzgara ölçüsü	12 mm
Maks. valf yeri sayısı	20
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.6 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	5 Nm
Ürün aęırlığı	1296 g
Pnömatik baęlantı 1	G1/4
Pnömatik baęlantı 3	G1/4
Pnömatik baęlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alařım