


## Montaj braketı PAML-MB-90-HP3

Ürün numarası: 1367323

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                           | Değer                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Boyut                             | 90                                             |
| Nominal genişlik DN               | 36                                             |
| Seri                              | L                                              |
| Çalışma basıncı                   | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar                |
| İşletim ortamı                    | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK       | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu                    | VDMA24364-B2-L                                 |
| Depolama sıcaklığı                | -10 °C...60 °C                                 |
| Akışkan sıcaklığı                 | 5 °C...60 °C                                   |
| Ortam sıcaklığı                   | 5 °C...60 °C                                   |
| Ürün ağırlığı                     | 300 g                                          |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu                                    |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                                            |
| Modül bağlantının malzemesi       | Dövme alüminyum alaşım                         |
| Vida malzemesi                    | Paslanmaz çelik                                |
| Montaj braketı malzemesi          | Dövme alüminyum alaşım                         |