


Döner Silindirçeyrek dönüşlü aktüatör DSM-40-270-HD-A-B

Ürün numarası: 1369114

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Boyut | 40 |
| Dönüş açısı | 0 drc...270 drc |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tasarım | Döner kanat |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar |
| Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1.5 Hz |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 0 - korozyona maruziyet yok |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Maks. aksenal kuvvet | 950 N |
| Maks. radyal kuvvet | 1200 N |
| 0,6 MPa' da (6 bar, 87 psi) teorik tork | 20 Nm |
| Ürün ağırlığı | 3712 g |
| Montaj türü | dişi diş ile |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Tahrik mili malzemesi | Çelik nikel kaplı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |