

Çoklu Hortum Bağlantı Kaplini KM-22-B

Ürün numarası: 13694

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4 mm
Hazne boyutu	1
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. bağlantılar	22
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 3 mm olan hortum için dış çapı Ø 4 mm olan hortum için dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu