


Tek yönlü kavrama ünitesi FLSR-25-L

Ürün numarası: 13778

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|----------------------------|
| Boyut | 25 |
| Dönüş yönü | Saat yönünün tersine dönüş |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork | 4.95 Nm |
| Ürün ağırlığı | 500 g |
| Gövde malzemesi | Alüminyum döküm |
| Kovan malzemesi | Sertleştirilmiş çelik |
| Mil malzemesi | Sertleşen çelik |