


Butonlu valf K/O-3-PK-3

Ürün numarası: 13793

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	80 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
Tasarım	Piston yuvası
Nominal genişlik	2.5 mm
Kontrol türü	doğrudan
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Temel konumda kapalı çalıştırma kuvveti	24 N
Temel konumda açık çalıştırma kuvveti	17 N
Ürün ağırlığı	20 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Plastik