


**Vantuz**  
**VASB-100-1/4-SI-B**  
Ürün numarası: 1382277

**FESTO**



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	15.5 mm
Nominal genişlik	4 mm
Vantuz çapı	100 mm
Vantuz hacmi	128 cm <sup>3</sup>
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-40 °C...200 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	395 N
Ürün ağırlığı	132 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	G1/4
Renk	şeffaf
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)