


# Vantuz VAS-100-1/4-SI-B

Ürün numarası: 1386376

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Vantuz yükseklik kompanzatorü            | 3.5 mm   |
| Nominal genişlik                         | 4 mm   |
| Vantuz çapı                              | 100 mm   |
| Vantuz hacmi                             | 33.5 cm <sup>3</sup>   |
| Bağlantı konumu                          | üst  |
| Montaj konumu                            | herhangi bir   |
| Vantuz biçimi                            | yuvarlak yassı   |
| Çalışma basıncı                          | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominal çalışma basıncı                  | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK              | 2 - orta derece korozyona maruziyet                            |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364 Zone III   |
| Gıdaya uygunluk                          | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                           |
| Ortam sıcaklığı                          | -40 °C...200 °C  |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 464 N  |
| Ürün ağırlığı                            | 116 g  |
| Montaj türü                              | vakum bağlantısı üzerinden                                     |
| Vakum portu                              | G1/4   |
| Renk                                     | şeffaf   |
| Shore sertliği                           | 60 +/- 5   |
| Vida dişli muylu malzemesi               | Dövme alüminyum alaşım   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS uyumlu  |
| Vantuz malzemesi                         | VMQ (silikon)  |