


Vantuz VAS-15-1/8-PUR-B

Ürün numarası: 1396087

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	1.2 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	15 mm
Vantuz hacmi	0.228 cm ³
Etkili emiş çapı	12.4 mm
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	8.5 N
Ürün ağırlığı	11 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	G1/8
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	PUR