


# Vantuz VAS-75-1/4-PUR-B

Ürün numarası: 1396096

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	3.5 mm
Nominal genişlik	4 mm
Vantuz çapı	75 mm
Vantuz hacmi	18.3 cm <sup>3</sup>
Etkili emiş çapı	67.4 mm
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	250 N
Ürün ağırlığı	77 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	G1/4
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Çinko pres döküm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	PUR