



Dağıtım modülü PMBL-90-HP3

Ürün numarası: 1401366

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	90
Nominal genişlik DN	36
Seri	L
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Dağıtım Modülü
Çalışma basıncı	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2000 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım