


Yassı silindir DZH-50-250-PPV-A

Ürün numarası: 14071

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	250 mm
Piston çapı	50 mm eş değer çap
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	0.75 drc
Sönümleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Oval piston
Çalışma basıncı	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	23 mm
Dönmeye karşı koruma maks. torku	1.7 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	989.6 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	1178 N
10 mm strok başına ek ağırlık	60 g
0 mm strokta temel ağırlık	1200 g
Montaj türü	dişi diş ile aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Alüminyum
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik

